

Spraytec Oy toimittaa CIEMME – liuotintislaimet.



Liuottimen tislaimella voidaan vähentää jopa 80-95 % jätettä. Säästöä syntyy jätemaksujen pienenemisen kautta sekä liuottimien hankinnan kautta. Yrityksen VOC-päästömääriä saadaan pienemmiksi tislaimen avulla, jos VOC-päästöt ovat yli tai lähellä päästörajoja.

CIEMME liuotintislaimet on valmistettu eurooppalaisten direktiivien mukaisesti. Tislaimella voidaan tislata kaikkia yleisimpiä teollisuusmaalien liuottimia uudelleenkäytettäväksi. Tislausprosessi on täysin automaattinen perustuen lämpötilan automaattiseen seurantaan.

Kaksoiseinämällä varustettu tissaussäiliö on valmistettu ruostumattomasta teräksestä (AISI 304) ja tislattava seos lämmitetään lämmönvaihtimen avulla.

Höyrystynyt liuotin ajetaan lauhdutinputkiston läpi, jossa se palaa nestemäiseen muotoon.

CIEMME liuotintislain on turvallinen ja helppokäyttöinen työkalu automaattisen lämpötilaohjauksen ansiosta, jolla vältät jätteen palamisen tislaimen ja voit keskittyä muihin töihin.

Alla yleisimpien mallien teknisiä tietoja. Lisätietoja varten ota yhteyttä asiantuntijoihimme.



Kauttamme saat myös kaikki tarvikkeet kuten tislainpussit ja laitteiden huollot.

## SIEMME K2 liuotintislain

<b>K2</b>	<b>Tekniset tiedot</b>
Tilavuus:	13,5 L, täyttötilavuus 10 L
Tislaus nopeus per säiliö:	2-4 tuntia riippuen tislattavasta seoksesta
Käyttöjännite:	240 V
Lämmitysteho:	1,2 kW
Lämmitystapa:	Epäsuoralämmitys diatermisen öljyn kautta
Mitat:	44 x 60 x 103 cm
Paino:	38 kg
Atex tilaluokitus:	Ei voida asentaa Atex-tiloihin



K2

**SIEMME K16EX liuotintislain.**

<b>K16EX</b>	<b>Tekniset tiedot</b>
Tilavuus:	20L, täyttötilavuus 15 L
Tislaus nopeus per säiliö:	2-4 tuntia riippuen tislattavasta seoksesta
Käyttöjännite:	240 V
Lämmitysteho:	1,6 kW
Lämmitystapa:	Epäsuoralämmitys diatermisen öljyn kautta
Tislaus lämpötila:	50-170°C
Mitat:	51 x 60 x 129 cm
Paino:	64 kg
Melutaso:	65 dB
Atex tilaluokitus:	Voidaan asentaa Atex 2tilaluokan tiloihin (laitekategoria 3G)